

Мельница Raymond

Link: [Галерея](#) [Получить цены и поддержки](#)

Мельница Raymond нашей компании характеризуется совершенной структурой, высокой эффективностью, низким потреблением энергии, очень малым загрязнением окружающей среды. Тонкость готовых материалов можно регулировать по желанию клиентов в пределах 0,613мм - 0,44мм.



Главные особенности

1. объем маленький, высокая производительность и мощность.
2. формы частицы однородные и хорошие.
3. Передача устройство используется закрытый редуктор и стабильная передача, надежная работа.
4. Важные части используется высококачественной стали, полный комплект имеет высокая характеристика и надежная работа.
5. Электрическая система централизовать контроля, цех мельницы примерный Работает без рабочего, удобная обслуживания.
6. загрязнения пыли маленький и низкий уровень шума. Простая
7. удобно регулировать, легкий вес и простота в обслуживании.

Применения

Мельница Raymond широко использует в разных отраслях металлургических, стройматериалов, химических промышленности, рудничных и т.д.. Предназначается для измельчения и разработка не огнеопасных и не взрывоопасных материалов с твердостью по Моосу не более чем 7 баллов и влажностью ниже 6%, например гипс, тальк, кальцит, известняк, мрамор, К-полевой шпат, барит, доломит,

гранит, каолин, медицинские камень, боксит, оксид железа красный, железная руда и другие.

Технические параметры

Модель			3R2115	3R2615	3R2715	3R3016	4R3216
Вальцы	Количество		3	3	3	3	4
	Диаметр (мм)		210	260	270	300	320
	Высота (мм)		150	150	150	160	160
Абразивное кольцо	Калибр (мм)		630	780	830	880	970
	Высота (мм)		150	150	150	160	160
Макс. зернистость впуска (мм)			15	15-20	15-20	15-20	20-25
Зернистость изделия (мм)		изделия	0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165	0.044-0.165
Мощность электродвигателя (kW)			15	18.5	22	30	37
тонкость изделия (мм)	0.165	Возможность обработки и (t/h)	1.2-1.8	1.8-2.5	2.3-2.8	2.6-3.2	3.2-4.5
	0.075		0.6-1.2	1.2-1.8	1.8-2.3	1.9-2.6	2.4-3.1
	0.044		0.6-1.0	0.8-1.2	0.9-1.7	1-1.9	1.8-2.5

Примечание: Любые изменения технических данных о **Мельница Raymond** не должно быть сообщено дополнительно.

Наша группа продаж



Kevin



Johnny



Peter

Контакты

Shanghai

Tel: +86-21-50458961

Fax: +86-21-50458962

E-mail: sales@kefidinc.com

Zhengzhou

Tel: + 86-371-67999255

Fax: +86-371-67998980

E-mail: david@kefidinc.com

[Продукция](#)

[Галерея](#)

Мобильная дробилка

[на гусеничном ходу](#)
[Мобильная щековая дробилка](#)
[Мобильная роторная дробилка](#)
[Мобильная конусная дробилка](#)
[VSI мобильная дробилка](#)

Стационарная дробилка

[щековая дробилка](#)
[роторная дробилка](#)
[конусная дробилка](#)
[ударная дробилка](#)

производственная линия

[Линия для производство щебня](#)
[Линия для производство песка](#)

мельница

[VM вертикальная мельница](#)
[MTW трапецеидальная мельница](#)
[HGM мельница микропорошка](#)
[Европейская молотковая дробилка](#)
[трапецеидальная мельница](#)
[Мельница высокого давления](#)
[шаровая мельница](#)
[Мельница Raymond](#)

Грохот & Пескомойка

[вибрационный грохот](#)
[Спиральная пескомойка](#)
[колесная пескомойка](#)

Питатель & конвейер

[Вибрационный питатель](#)
[ленточный конвейер](#)

Crushing

[Mobile Crushing Plant](#)
[Stationary Crushing Plant](#)
[Jaw Crusher](#)
[Impact Crusher](#)
[Cone Crusher](#)
[VSI Crusher](#)

Aggregate Production Line

Grinding Mill

[Vertical Grinding Mill](#)
[MTW Series Trapezoid Mill](#)
[Micro Powder Mill](#)
[Trapezium Mill](#)
[High Pressure Mill](#)
[Raymond Mill](#)
[Ball Mill](#)
[European Hammer Mill](#)

Screening & Washing

[Vibrating Screen](#)
[Sand Washing Machine](#)

Feeding & Conveying

[Vibrating Feeder](#)
[Belt Conveyor](#)

Delivery of Products

Technology

Workshop

Clients Visit and Exhibiton

Corporate Culture